

**Garant****VC.T 160404, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 261458 HB7130-2 |
| GTIN                | 4062406750473   |
| Artikelklasse       | 21G             |

### Beskrivelse

VC.T 160404 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivelse

|  |                |
|--|----------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 2,5 mm   |
| Antal skift/skær                         | 2              |
| Primær anvendelse                        | M              |
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,4 mm/o |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | VCMT 160404    |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 240 m/min |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm         |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Skæremateriale          | HM                            |
| Type                    | HB7130-2                      |
| Tolerance               | M                             |
| Skærebetingelse         | let afbrudt.                  |
| Spånbryder              | VM                            |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning              |
| Produkttype             | Vendeskærsplatte til drejning |