

Garant**VC.T 110304, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Tolerance	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Primær anvendelse	M
Type	HB7130-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning