

Garant**VC.T 160404, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Tolerance	M

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning