

Garant**Værktøjsholder med skralde, helt i stål, Samlet længde: 110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148701 110
GTIN	4062406754648
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. **Holder med rustfri stålkappe.** Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. **Udført helt i stål** af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsedede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm
Samlet længde	110 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M5 – M12
Reservebakker nr. 148712 str.	110

Materiale	helt i stål
Produkttype	Værktøjsholder