

**Garant****DNMG 110404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110404 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbrøder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 110404

Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning