

Garant**Værktøjsholder med skralde lang, helt i stål, Samlet længde: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149001 250
GTIN	4062406754686
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. **Holder med rustfri stålkappe.** Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. **Udført helt i stål** af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsedede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på dybtliggende, svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.

Teknisk beskrivelse

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M3 – M10
Spændvidde <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm
Samlet længde	250 mm

Reservebakker nr. 148712 str.	85
Materiale	helt i stål
Produkttype	Værktøjsholder