

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Primær anvendelse	M
Spånryder	VM
Skæremateriale	HM

Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Type	HB7130-2
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning