

Garant**VNMG 160404, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spån Bryder	VM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160404
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7130-2
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm

Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning