

Garant**WNMG 080412, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	VM
Antal skift/skær	6
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning