

Garant**VNMG 160408, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VNMG 160408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,05 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Spånryder	VS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning