

**Garant****DNMG 150604, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150604 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Spånbryder	VM

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning