

**Garant****DNMG 150604, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150604 HB725-1 Type: HB725-1

Spånryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_p$	0,2 - 6 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Type	HB725-1
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Spånryder	UM1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning