

**Garant****DNMG 110408, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB725-1 Type: HB725-1  
Spånbryder: UM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	UNI
Type	HB725-1
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Skæredybde $a_p$	0,2 - 6 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skæremateriale	HM
Spånryder	UM1
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning