

Garant**DNMG 110404, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB725-1
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404

Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	UM1
Primær anvendelse	UNI
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning