

Garant
CNMG 120412, Type: HB725-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB725-1 Type: HB725-1
 Spånryder: UM1
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	UNI
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120412

Tolerance	M
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Type	HB725-1
Spånryder	UM1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning