

**Garant****CNMG 120408, Type: HB725-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 6 mm
Spånryder	UM1
Primær anvendelse	UNI
Tolerance	M
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB725-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning