

Garant**SNMG 120412, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120412 HB725-1 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB725-1
Spånryder: UM1
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	8

ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Type	HB725-1
Primær anvendelse	UNI
Spånbrøder	UM1
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning