

Garant**VNMG 160404, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Type	HB725-1
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	UNI
Spånbrøder	UM1

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning