

Garant**WNMG 060408, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060408 HB725-1 Type: HB725-1

Spånryder: UN1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB725-1
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	UNI
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Spånbrøder	UN1
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 060408
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning