

Garant**VNMG 160408, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VN.G 160408 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Type	HB725-1

Primær anvendelse	UNI
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	UM1
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning