

Garant**TNMG 160408, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 251544 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765651 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

TN.G 160408 HB725-1 Type: HB725-1
Spånryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Tolerance | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Primær anvendelse | UNI |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 50 - 250 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 6 mm |
| Spånryder | UM1 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | HB725-1 |
| Antal skift/skær | 6 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,6 mm/o |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |