

Garant**WNMG 080412, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB725-1 Type: HB725-1

Spånbrøder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	UNI
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080412
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Type	HB725-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Spånbryder	UM1
Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning