

Garant**DNMG 150608, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB725-1 Type: HB725-1

Spånbryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Tolerance	M
Antal skift/skær	4
Spånbryder	UM1
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB725-1

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning