

Garant**WNMG 080408, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080408 HB725-1 Type: HB725-1

Spånbrøder: UN1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm

Antal skift/skær	6
Spånbryder	UN1
Type	HB725-1
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	UNI
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning