

**Garant****TNMG 160404, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,2 - 6 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	UNI
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Type	HB725-1
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Spånbynder	UM1

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning