


Garant**RC.X 1003, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1003 HB725-1 Spånbryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	UM1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1003
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB725-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4

Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning