

Garant**DC.T 070204, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 070204 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Spånbryder	UM1
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min

Type	HB725-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning