

Garant**RC.T 0602, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.T 0602 HB725-1 Spånbryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Type	HB725-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMT 0602
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbrøder	UM1
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning