

Garant**DC.T 11T304, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Spånbryder	UM1
Primær anvendelse	UNI
Skæremateriale	HM
Type	HB725-1
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning