

Garant**VB.T 160408, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 160408 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Type	HB725-1
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Tolerance	M
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	UM1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning