

Garant**TC.T 16T304, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 16T304 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Spånbryder	UM1
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Type	HB725-1
Tolerance	M
Primær anvendelse	UNI
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning