


Garant**RC.X 1204, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1204 HB725-1 Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	UNI
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1204

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB725-1
Spånryder	UM1
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning