

Garant**RC.T 0803, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260630 HB725-1
GTIN	4062406766009
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.T 0803 HB725-1 Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMT 0803
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	UM1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Type	HB725-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning