

**Garant****CC.T 120404, Type: HB725-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 120404 HB725-1 Type: HB725-1  
Spånbryder: UM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

### Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm

Primær anvendelse	UNI
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB725-1
Tolerance	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Spånbrøder	UM1
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning