

Garant**CC.T 09T304, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Tolerance	M
Spånbryder	UM1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Type	HB725-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning