

Garant**VBMT 160402, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160402 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7130-2
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160402
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning