

**Garant****TC.T 110204, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TC.T 110204 HB725-1 Type: HB725-1  
Spånbryder: UM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	UM1
Tolerance	M
Primær anvendelse	UNI
Antal skift/skær	3
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Type	HB725-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning