


Garant**CCGT 120402, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260062 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406769833 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CC.T 120402 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tilspænding f | 0,03 - 0,1 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæredybde a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Tolerance | G |
| Primær anvendelse | N |
| Hjørneradius | 0,2 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 600 m/min |
| Spånbryder | AF |
| Skæremateriale | HM |
| Antal skift/skær | 2 |
| Belægning | ubelagt |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 120402 |
| Type | HU7315-1 |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |