


Garant**SC.T 09T304, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 09T304 HB725-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB725-1

Spånbryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,5 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	UNI
Spånbryder	UM1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304

Type	HB725-1
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning