

Garant**DC.T 070202, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 070202 HU7315-1 Type: HU7315-1
Spånryder: AF
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,6 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070202
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tolerance	G

Skæredybde a_p	0,05 - 0,6 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Type	HU7315-1
Primær anvendelse	N
Spånbrøder	AF
Hjørneradius	0,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning