


Garant**SCMT 09T308, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 260763 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765743 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

SCMT 09T308 HB725-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB725-1

Spånryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,5 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Tolerance | M |
| Type | HB725-1 |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,5 mm/o |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Spånryder | UM1 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |

| | |
|--|------------------------------|
| Primær anvendelse | UNI |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 09T308 |
| Skæremateriale | HM |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 50 - 250 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 4 mm |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |