

Garant**TCMT 110208, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110208 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB725-1
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110208

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	UNI
Tolerance	M
Spånryder	UM1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning