


**Garant****CC.T 09T302, Type: HB7315-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CCMT 09T302 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	N
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Tilspænding $f$	0,03 - 0,1 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Spånbryder	AF
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tolerance	G
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T302
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Type	HB7315-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning