

JEPSON POWER

**Akku-metal-rundsav, Type: 8203E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Effektive metalrundsave** til sikker savning med få grater af profiler og rør af stål, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler **uden gnistdannelse.**

- **Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.**
- **Efterbearbejdning ikke nødvendig.**
- **Lynhurtige snit.**

Akku-metal-rundsav Hand DRY Cutter 8203E.

- **Ideel til savning af stål, pladestål, sandwichpaneler, metalplader, rør og profiler af stål, ikke-jernholdige metaller og kompositmaterialer op til en tykkelse på 6 mm.**
- **Spånopsamlingsbeholder til en ren arbejdsplads.**
- **Udstyret med en Ø 203/48Z hårdmetalbestykket savklinge „LBS stødresistent“ af hensyn til optimal standtid og kvalitet.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 højtydende akkuer 18V LiHD 5,5A, savklinge, lader og kuffert.

**Bemærk:**

Kompatibel med Cordless Alliance System (CAS) – et akkusystem, der passer til alle de førende elværktøjsmærker. Passende savklinger finder du under nr. 078243.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde 90°	67 mm
maks. omdrejningstal	3500 min <sup>-1</sup>
Savklinge-Ø	203 mm
Maks. skæredybde 45°	42 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	8203E
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Vægt uden batteri	5,4 kg
Akku-kapacitet	5,5 Ah
Batterispænding	18 V
Produkttype	Sav