

JEPSON POWER

Drytech® rundsavsklinge Ø 203 mm, Antal tænder: 48**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078243 48
GTIN	4260052466780
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal til savning af metalgitre og riste, trapezplader, profiler, kabelkanaler, rør til rullejalousier osv. LBS-savklingerne er kun 1.0 til 1.7 mm tykke og dermed væsentligt tyndere end traditionelle savklinger. De er dermed ressourcebesparende, mere effektive og hurtigere. Energibesparende og dermed større akkuydelse. Skærehastighed maks. 3800 o/min.

Teknisk beskrivelse

Klinge-Ø D	203 mm
Antal tænder	48
Materialerengøring	Steel
Skærebredde B	1,2 mm
Borings-Ø	25,4 mm
Produkttype	Rundsavsklinge

