

**Garant****VC.T 110302, Type: HB7315-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VCMT 110302 HB7315-1 Type: HB7315-1  
Spånbryder: AF  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AF
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM

Tolerance	G
Type	HB7315-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110302
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning