

**Garant****DC.T 070204, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070204 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

### Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Spånryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7130-2
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning