

**Garant****VBMT 160408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VBMT 160408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7130-2
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Skærebetingelse	let afbrudt.

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning