

Garant**ZCMX 10T304, Type: HBZ140****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs- $\varnothing D_c$: 20 mm

Type: HBZ140

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T304

Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Type	HBZ140
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Primær anvendelse	M
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning