

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

### Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VS
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Type	HB7130-2
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning